

別紙 仕様書

下記を全て満たすこと。

(1) 機器構成

内容	メーカー・規格	台数
統合モジュール兼搬送用モニタ	フィリップス・ジャパン 867030	36 式
統合モジュール兼搬送用モニタ(無線機能付)	フィリップス・ジャパン 867030	20 式
ヘモダイナミック拡張モジュール	フィリップス・ジャパン 867039	36 式
マイクロストリーム C02 拡張モジュール	フィリップス・ジャパン 867041	8 式
無線ネットワーク機器	フィリップス・ジャパン 98980317122 他	1 式
消耗品(ケーブル類)	フィリップス・ジャパン M1669A 他	1 式

(2) 各機器設置台数

場所	統合モジュール 兼搬送用モニタ	統合モジュール 兼搬送用モニタ (無線機能付)	ヘモダイナミック 拡張モジュール	マイクロストリー ム C02 拡張モジュール
3G 病棟	14 台		14 台	8 台
4M 病棟		20 台		
手術部	22 台		22 台	

(3) 機能要件

①統合モジュール兼搬送用モニタ

- ・本体ディスプレイは、対角 6.1 インチ以上、解像度 1024 x 480 ドット以上のカラーディスプレイであること。
- ・搬送時には、ベットサイドモニタから外してそのまま搬送用モニタとして使用できること。
- ・スクリーンには Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass が採用されていること。
- ・2 本指で画面を左右にスワイプする操作で簡易に画面を切り替えられること。
- ・心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧、観血血圧、体温の測定が可能なこと。
- ・3 波形以上の表示が可能であること。
- ・5 電極または 10 電極で 12 誘導心電図の測定が可能なこと。
- ・当院既設の Philips 社製ベッドサイドモニタに接続が可能なこと。
- ・標準保証が 3 年間であること。

②統合モジュール兼搬送用モニタ(無線機能付)

- ・本体ディスプレイは、対角 6.1 インチ以上、解像度 1024 x 480 ドット以上のカラーディスプレイであること。
- ・搬送時には、ベッドサイドモニタから外してそのまま搬送用モニタとして使用できること。
- ・スクリーンには Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass が採用されていること。
- ・2 本指で画面を左右にスワイプする操作で簡易に画面を切り替えられること。
- ・心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧、観血血圧、体温の測定が可能なこと。
- ・3 波形以上の表示が可能であること。
- ・5 電極または 10 電極で 12 誘導心電図の測定が可能なこと。
- ・当院既設の Philips 社製ベッドサイドモニタに接続が可能なこと。
- ・無線機能を有しており、ベッドサイドモニタから取り外されて搬送中にも、測定データをベッドサイドモニタ画面に表示するとともに、当院既設の Philips 社製セントラルモニタの同一セクタに統合して表示する機能を有すること。
- ・標準保証が 3 年間であること。

③ヘモダイナミック拡張モジュール

- ・統合モジュール兼搬送用モニタに接続することで、追加で観血血圧、体温の測定が可能なこと。
- ・搬送中でも、統合モジュール兼搬送用モニタから電源供給することで継続して測定が可能なこと。
- ・当院既設の Philips 社製ベッドサイドモニタに接続が可能なこと。
- ・標準保証が 3 年間であること。

④マイクロストリーム CO2 拡張モジュール

- ・統合モジュール兼搬送用モニタに接続することで、追加で観血血圧、体温、etCO2 の測定が可能なこと。
- ・搬送中でも、統合モジュール兼搬送用モニタから電源供給することで継続して測定が可能なこと。
- ・当院既設の Philips 社製ベッドサイドモニタに接続が可能なこと。
- ・標準保証が 3 年間であること。

⑤無線ネットワーク機器

- ・統合モジュール兼搬送用モニタ(無線機能付)と Philips 社製ベッドサイドモニタ及びセントラルモニタを無線通信するためのネットワーク機器を用意すること。
- ・4M 病棟内を無線通信可能なように構築すること。
- ・標準保証が 1 年間であること。

⑥消耗品(ケーブル類)

・以下の消耗品を指定数用意すること。

3 電極患者ケーブル	20 本
3 電極リード線	20 本
5 電極患者ケーブル	19 本
5 電極リード線	19 本
10 電極患者ケーブル	5 本
非観血血圧カフ接続チューブ(300cm)	56 本
非観血血圧カフ成人用(小)	3 個
非観血血圧カフ成人用(中)	56 個
非観血血圧カフ成人用(大)	3 個
非観血血圧カフ成人大腿用	3 個

以下余白